

AC2217




AS-i 制御盤用モジュール

SmartLine25 4AI (V) C IP20

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: AC3217

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション

アプリケーション

制御盤設置タイプ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6, (cULusの「supply class 2」)
消費電流	[mA]	10～53, (補助電源供給)
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	53, (外部電源供給時: 28 mA)
逆接続保護		有
追加電源	[V]	DC 24
追加電源		別売り、オプション

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ入力: 4
-----------	-----------

入力

センサ電源	AS-i / AUX
アナログ入力	4, (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
アナログ入力 (電圧)	[V] 0～10
短絡保護	—
アナログ入力分解能	16 (1 bit = 1 mV)



AS-i 制御盤用モジュール

SmartLine25 4AI (V) C IP20

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～70
保存温度	[°C]	-20～85
保護構造		IP 20
試験 / 認証		
EMC	EN 50295	
MTTF	[年]	120
AS-i仕様		
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット
拡張アドレス設定モード		—
AS-i マスタプロファイル		M3, M4
AS-i プロファイル		S-7.3.E
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	3.E
機械的仕様		
重量	[g]	168.5
取り付け方法		DINレール取付け
材質		PA 6.6
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	LED, 緑 電圧 AS-i / 24 V AUX
	エラー	LED, 赤
	機能	LED, 黄色 チャンネル 1...4
備考		
梱包数		1 個



AS-i 制御盤用モジュール

SmartLine25 4AI (V) C IP20

電気接続

COMBICON:

接続

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	センサ電源 +24V
V1~4	アナログ入力 電圧
I-	センサ電源 0V
0V	アナログ入力 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	補助電源 +24V
E-	補助電源 0V