


AC3201



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4DI AUX 4DO T C



- 1 プラグ ケージクランプ付き
- 2 ラベル
- 3 アドレスソケット
- 4 DINレール用アダプター



アプリケーション

仕様	プロファイルM4付きAS-iマスタの 操作専用
アプリケーション	制御盤設置タイプ

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	30
追加電源	[V]	DC 20~30, (AUX)
追加電源 消費電流	[mA]	5100, (AUX)
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4, デジタル出力: 4
-----------	----------------------

入力

デジタル入力		4
入力回路、デジタル入力回路		PNP, (IEC 61131-2 タイプ 2)
センサ電源		AUX
電源	[V]	18~30, (DC)
最大供給電流 (合計)	[mA]	1000
入力電流 High	[mA]	6~10
入力電流 Low	[mA]	0~2



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4DI AUX 4DO T C

スイッチングレベル High	[V]	> 11
短絡保護		有
出力		
デジタル出力		4
回路		PNP
電圧範囲 (DC)	[V]	20~30, (AUX)
出力開閉電流	[mA]	1000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-12 (抵抗負荷およびフォトカプラで絶縁された半導体負荷の制御): 700 mA, 開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 20 W (IEC 60947-5-1))
最大負荷電流出力合計 [mA]	[A]	4
短絡保護		有
AS-i 回路との絶縁		有
アクチュエータ出力電源		AUX
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~60
使用周囲温度に関する注意		電流負荷は使用周囲温度にご注意ください。温度デレーティング(取扱説明書参照): > 40 °C
保存温度	[°C]	-25~75
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 20
保護構造 端子		IP 20
汚染度		2
試験 / 認証		
EMC		EN 62026-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
MTTF	[年]	277
備考		絶縁電源から電力を供給すること。、UL Listed承認の2次ヒューズを備えた電源電圧を使用(同封の説明書を参照)。、またはclass 2電源装置から補助電源(AUX)へ電源供給可能。
AS-i仕様		
AS-i バージョン		3.0
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット
拡張アドレス設定モード		有
AS-iマスタプロファイル		M4
AS-i プロファイル		S-7.A.7
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	A.7
AS-i ID1コード	[hex]	7, (固定設定)
AS-i 認証		124401
データビット		データビット D0 D1 D2 D3 入力 I-1 I-2 I-3 I-4 出力 O-1 O-2 O-3 O-4
機械的仕様		
重量	[g]	123.8
取り付け方法		DINレール取付け


AC3201



AS-i 制御盤用モジュール

SmartL25 4DI AUX 4DO T C

材質	樹脂外装, PC GF20	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 黄色 I1...I4, O1...O4
	動作	LED, 緑 AS-i, AUX
	エラー	LED, 赤
アクセサリ		
付属品	ケージクランプ	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		
ピンヘッダ、ピン: 4 x , 間隔: 5.0 mm		
接続		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	センサ電源 +24V
I-	センサ電源 0V
E+	補助電源供給 (センサ及びアクチュエータ用) +24V (AUX)
E-	補助電源供給 (センサ及びアクチュエータ用) 0V (AUX)
I1~I4	接点入力 センサ 1~4
O1~O4	スイッチング出力 アクチュエータ 1~4
O-	スイッチング出力 アクチュエータ 0V