


AC5226



クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicLine 4AI C AUX IP67



製品特性

入力数 / 出力数	アナログ入力: 4
-----------	-----------

アプリケーション

アプリケーション	フィールド設置
----------	---------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	50
逆接続保護		有
最大負荷電流 (合計)	[A]	2
追加電源	[V]	DC 16~30, (AUX)
追加電源 消費電流	[mA]	2000

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ入力: 4
-----------	-----------

入力

センサ電源	AUX
アナログ入力	4, (2線式・3線式・4線式センサ接続)
アナログ入力 (電流) [mA]	4～20
公称電圧全負荷時の最大電圧降下 [V]	10
短絡保護	有
アナログ入力分解能	12 bit

精度 / 誤差

精度	0.5, (% 測定範囲内の最大値, 電磁干渉下の許容値: $\leq \pm 1\%$ 測定範囲内の最大値)
----	---



クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicLine 4AI C AUX IP67

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保存温度	[°C]	-25～70
最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[年]	105
UL規格認証	電源	Class 2
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.11, 3.0
拡張アドレス設定モード		—
AS-iマスタプロフィール		M3, M4
AS-i プロファイル		S-7.3.E
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	3.E
AS-i 認証		123501
機械的仕様		
重量	[g]	188
材質		PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理
ディスプレイ / パーツ		
表示	アナログ信号	LED, 黄色 チャンネル AI1...AI4
	動作	LED, 緑 AS-i, AUX
	エラー	LED, 赤
電気接続		
モジュール接続		フラットケーブル
アクセサリ		
付属品		ベース
アクセサリ (別売り)		カバーキャップ: M12, E73004
備考		
備考		AS-i - AUX 間とAS-i - アナログ入力間は絶縁されています。
		アクチュエータ電源のピン1とピン3を使用してセンサへの供給が可能です。
		外部接続による3線式が可能です。
梱包数		1 個

AC5226




クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicLine 4AI C AUX IP67

電気接続

AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能

コネクタ式: M12, コーディング: A



1	センサ電源 +24V
2	アナログ入力 AI +
3	センサ電源 0V
4	アナログ入力 AI -
5	機能接地