


AC5290



クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67



アプリケーション

アプリケーション

フィールド設置

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6, (cULusの「supply class 2」)
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	30

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4
-----------	-----------

入力

デジタル入力	4
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AUX
電源	[V] 20～30, (フラットケーブル経由)
最大供給電流 (合計)	[mA] 1000
入力電流 High	[mA] 6～10
入力電流 Low	[mA] 0～2
スイッチングレベル High	[V] > 11
短絡保護	有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] -25～70
保護構造	IP 67

AC5290



クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67


試験 / 認証						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[年]	225			
AS-i仕様						
AS-i バージョン		2.11, 3.0				
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット				
拡張アドレス設定モード		有				
AS-iマスタプロファイル		M2, M3, M4				
AS-i プロファイル		S-0.A.E				
I/O コンフィグレーション		[hex]	0			
ID コード		[hex]	A.E			
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		入力	1	2	3	4
		ソケット	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		ピン	4	2 4	4	2 4
パラメータビット		パラメータビット	型式			
		P0	未使用、不使用			
		P1	ペリフェラルエラー表示	: 1	有効	* / 0 無効
		P2	未使用、不使用			
		P3	未使用、不使用			
機械的仕様						
重量		[g]	173			
取り付け方法		AS-i フラットケーブル接続				
材質		PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理				
ディスプレイ / パーツ						
表示		動作			LED, 緑 電圧 AUX > 7 V	
		エラー			LED, 赤 AUX 15 V ± 2 V	
		機能			LED, 黄色	
電気接続						
モジュール接続		フラットケーブル				
アクセサリ						
付属品		ベース				
アクセサリ (別売り)		カバーキャップ: M12, E73004				
備考						
梱包数		1 個				



電気接続

AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能

接続



コネクタ式: M12

	入力
	ソケット I-1/2
1	センサ電源 L+
2	データ信号入力 2
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 1
5	未使用
	ソケット I-2
1	センサ電源 L+
2	未使用
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 2
5	未使用
	ソケット I-3/4
1	電源 L+
2	データ信号入力 4
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 3
5	未使用
	ソケット I-4
1	センサ電源 L+
2	未使用
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 4
5	未使用