


AL2340



IO-Link入力モジュール

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP67



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~30
消費電流	[mA]	100~700, (US)
保護クラス		III
センサ電源 US		
定格電流(各ポート)	[A]	0.1

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 12
-----------	------------

入力

デジタル入力	12, (6 x 2 PNP IEC 61131-2 タイプ 2)
センサ電源	IO-Link
電源	[V] 16~30

インターフェース

通信インターフェース	IO-Link
SDCI適合規格	IEC 61131-9
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン	1.1

AL2340



IO-Link入力モジュール

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP67

SIOモード	—	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
最小プロセスサイクル時間 [ms]	4.3	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	995

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～60
保存温度	[°C]	-25～70
最大相対湿度	[%]	90
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造	IP 65, IP 67	
保護等級 (NEMA250規格)	6P	
汚染度	2	
化学負荷	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
衝撃耐性	DIN EN 60068-2-27	
振動耐性	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[年]	197

機械的仕様		
重量	[g]	289
材質	外装: PA オレンジ色, ソケット: 真鍮 ニッケルメッキ	
シーリング材	FKM	

ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
	エラー	1 x LED, 赤
	機能	1 x LED, 黄色

アクセサリ	
アクセサリ (別売り)	M12ソケット保護用キャップ

備考	
梱包数	1 個

電気接続 - IO-Link

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A






IO-Link入力モジュール

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP67

X1	
1	+ DC 24 V (US)
2	未使用
3	GND (US)
4	IO-Link

電気接続 - 入力

コネクタ式: 6 x M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): FKM



X1.0...X1.5	
1	センサ電源 + DC 24 V (US)
2	デジタル入力 DI2
3	センサ電源 GND (US)
4	デジタル入力 DI1
5	未使用