



廃止品 - 参考資料

No scale drawing available



製品特性

外装	樹脂外装
----	------

アプリケーション

アプリケーション	スイッチポイント設定値を外れる速度低下パルスシーケンスの監視
----------	--------------------------------

電氣的仕様

定格電圧 (DC)	[V]	24~28
消費電流	[mA]	< 50
センサ用補助電源 (DC)	[V]	10.5, (≤ 10 mA)

入力 / 出力

入力数 / 出力数	リレー出力: 1
-----------	----------

出力

リレー出力	1
リレー出力開閉電流	8 A (DC 12 V) / 4 A (DC 24 V)

測定範囲 / 設定範囲

設定範囲	[Imp/min]	100~20000
------	-----------	-----------

精度 / 誤差

繰返し精度	[検出距離に対する%]	1
-------	-------------	---

ソフトウェア / プログラミング

スイッチポイントの設定	ティーチ機能
-------------	--------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20~60
保護構造		IP 65
保護構造 端子		IP 20



速度監視用診断ユニット
D100/ 12/24VDC/TEACH IN

機械的仕様		
外装	樹脂外装	
材質	外装: PC, カバー: Polystyrol 透明	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 緑
	動作	1 x LED, 緑
	パラメータ設定	2 x LED, 赤
	入力信号	1 x LED, 黄色
電気接続		
接続		