




廃止品 - 参考資料



1 DINレール取付け



製品特性		
外装		DINレール固定式
外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
アプリケーション		
アプリケーション		パルス状態の全般的な評価による速度超過・速度低下、回転速度監視
電氣的仕様		
定格電圧 (DC)	[V]	24
電圧許容範囲	[%]	10
電圧許容範囲 2	[%]	10
センサ用補助電源 (DC)	[V]	24, (≤ 30 mA)
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		リレー出力: 1
出力		
リレー出力		1
リレー出力開閉電流		8 A / 1250 VA / AC 250 V
測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲	[Imp/min]	5~5000
精度 / 誤差		
ヒステリシス	[検出距離に対する%]	5~100
繰返し精度	[検出距離に対する%]	1
応答時間		
起動遅延時間	[s]	0.5~15



速度監視用診断ユニット

D100/ 24VDC

ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定	ポテンシオメータを通しての範囲内で微調整	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～70
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20
機械的仕様		
外装		DINレール固定式
外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質		樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 赤
電気接続		
接続		