




廃止品 - 参考資料



1 DINレール取付け



製品特性

外装	DINレール固定式
外形寸法 [mm]	75 x 55 x 110

アプリケーション

アプリケーション	パルス状態の全般的な評価による速度超過・速度低下、回転速度監視
----------	---------------------------------

電氣的仕様

定格電圧 (AC)	[V]	< 110
定格電圧 (DC)	[V]	24
電圧許容範囲	[%]	10
電圧許容範囲 2	[%]	10
定格周波数 (AC)	[Hz]	50~60
センサ用補助電源 (DC)	[V]	24, (≤ 30 mA)

入力 / 出力

入力数 / 出力数	リレー出力: 1
-----------	----------

出力

リレー出力	1
リレー出力開閉電流	8 A / 1250 VA / AC 250 V

測定範囲 / 設定範囲

設定範囲	[Imp/min]	5~5000
------	-----------	--------

精度 / 誤差

ヒステリシス	[検出距離に対する%]	5~100
繰返し精度	[検出距離に対する%]	1



速度監視用診断ユニット

D100/110VAC

応答時間		
起動遅延時間	[s]	0.5～15
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定	ポテンシオメータを通しての範囲内で微調整	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～70
保護構造	IP 40	
保護構造 端子	IP 20	
機械的仕様		
外装	DINレール固定式	
外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質	樹脂外装	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 緑
	動作	1 x LED, 緑
電気接続		
接続		

