



廃止品 - 参考資料

No scale drawing available



製品特性

外装

DINレール固定式

アプリケーション

アプリケーション

パルス状態の全般的な評価による速度超過・速度低下、回転速度監視

電氣的仕様

定格電圧 (AC)	[V]	< 230
定格電圧 (DC)	[V]	24
電圧許容範囲	[%]	10
電圧許容範囲 2	[%]	10
定格周波数 (AC)	[Hz]	50~60
センサ用補助電源 (DC)	[V]	24, (≤ 30 mA)

入力 / 出力

入力数 / 出力数

アナログ出力: 1, リレー出力: 1

出力

リレー出力		1
リレー出力開閉電流		8 A / 1250 VA / AC 250 V
アナログ出力		1
電流出力	[mA]	0~20
最大負荷	[Ω]	500

測定範囲 / 設定範囲

設定範囲	[Imp/min]	5~50
------	-----------	------

精度 / 誤差

ヒステリシス	[検出距離に対する%]	5~100
--------	-------------	-------

DD0065



速度監視用診断ユニット

D100/230VAC/4-20mA

繰返し精度	[検出距離に対する%]	1
応答時間		
起動遅延時間	[s]	0.5～15
ソフトウェア / プログラミング		
スイッチポイントの設定	ポテンシオメータを通しての範囲内で微調整	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～70
保護構造	IP 40	
保護構造 端子	IP 20	
機械的仕様		
外装	DINレール固定式	
材質	樹脂外装	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 赤
電気接続		
接続		