



廃止品 - 参考資料

代替品: DD2503

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

No scale drawing available



製品特性

外装

DINレール固定式

アプリケーション

アプリケーション

マイクロプロセッサによる周波数のパルス診断システム, 回転速度, 速度, パルス及びマシンサイクル

電氣的仕様

定格電圧 (AC)	[V]	< 230
定格電圧 (DC)	[V]	24
電圧許容範囲	[%]	10
電圧許容範囲 2	[%]	10
定格周波数 (AC)	[Hz]	50~60
消費電力	[W]	3

入力 / 出力

入力数 / 出力数

アナログ出力: 1, リレー出力: 2

出力

リレー出力		2
リレー出力開閉電流		8 A (1250 VA / AC 250 V)
アナログ出力		1
電流出力	[mA]	4~20
最大負荷	[Ω]	500



回転速度監視

MONITOR/FR-1 /230VAC

測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲 [Hz]	[Hz]	0.1～1000
設定範囲	[Imp/min]	1～60000
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～60
保存温度	[°C]	-25～80
最大相対湿度	[%]	75
保護構造		IP 50
保護構造 端子		IP 20
試験 / 認証		
EMC	EN 61010	: 2001
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-3	: 2007
	EN 61000-6-2	: 2005
機械的仕様		
重量	[g]	0.365
外装		DINレール固定式
材質		樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 緑
		LCDディスプレイ
備考		
備考	この機器はヨーロッパ規格の過電圧カテゴリII、汚染度2に適合しています。	
電気接続		
2段端子台: 2 x ～2.5 mm²		
1	DC 電源電圧 (L-)	
2	DC 電源電圧 (L+)	
3	電源供給トランジスタ出力 (L+)	
4	センサ信号 pnp	
5	DC センサ電源 (L+)	
6	DC センサ電源 (L-)	
7	AC 電源電圧	
8	AC 電源電圧	
9	未使用	
10	センサ信号 npn	
11	未使用	
12	未使用	
13	リレー 1 一般的、汎用、共通する	
14	リレー 1 ノーマルオープン	
15	リレー 1 ノーマルクローズ(N.C.)	
16	トランジスタ供給電圧 1 pnp	
17	リセット 1 pnp	
18	リセット 2 pnp	
19	リレー 2 一般的、汎用、共通する	
20	リレー 2 ノーマルオープン	
21	リレー 2 ノーマルクローズ(N.C.)	
22	アナログ出力 (+)	
23	アナログ出力 (-)	
24	トランジスタ供給電圧 2 pnp	