




遮断器 電源モジュール

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



- 1 ラベル
- 2 ステータス LED
- 3 プッシュイン端子 IO-Link
- 4 プッシュイン端子 0 V
- 5 プッシュイン端子 DC 24 V



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	SELV/PELV規格
定格電圧 (DC)	[V]	24
入力電源電圧範囲 (DC)	[V]	19.2～30
保護クラス		III
逆接続保護		有
出力保持時間(定格 DC 24V)	[ms]	10
入力電流 (定格 DC 24V)	[A]	40
閉回路電流	[mA]	10

インターフェース

通信インターフェース	IO-Link	
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
SIOモード	—	
最小プロセスサイクル時間	[ms]	20
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	892
備考	詳細は、「ダウンロード」IODD PDFファイルを参照してください。	

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25～60
保存温度	[°C]	-40～70
保護構造		IP 20, (前面)
汚染度		2

DF2101



遮断器 電源モジュール

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-3	放射妨害波耐性
	EN 61000-6-2	ノイズ耐性
機械的仕様		
重量	[g]	73
外形寸法	[mm]	80 x 12.5 x 98
ディスプレイ / パーツ		
表示	ステータス	1 x LED, 赤 / 緑 / オレンジ
電気接続		
プッシュイン端子:		
コンタクト用レバー/ストリップ:		
接続		

