

SF1000




Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFM12ABA

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SF5350 + E40101

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo M12 x 1

Applicazione

Applicazione campo ad alta temperatura

Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C] -25...80

Resistenza a pressione [bar] 30

Liquidi

Applicazione campo ad alta temperatura

Temperatura del fluido [°C] -25...80

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C] -25...80

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200

Campo di misura/regolazione

Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300

Massima sensibilità [cm/s] 3...60

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000

Massima sensibilità [cm/s] 200...800

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min] 15

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s] 1...10

Liquidi

Tempo di risposta [s] 1...10


SF1000



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFM12ABA

Fluidi gassosi	
Tempo di risposta [s]	1...10
Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M12 x 1
Definizione filettatura	M12 x 1
Materiali	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiali a contatto con il fluido	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Raccordo a processo	M12 x 1
Accessori	
Fornitura	Guarnizioni: 2 x AMF 30
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Cavo: 2 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC	
Collegamento	



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio