




## Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR14ABA

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SF5350 + E40099

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



### Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo G 1/4 filettatura esterna

### Applicazione

Applicazione campo ad alta temperatura

Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C] -25...80

Resistenza a pressione [bar] 30

### Liquidi

Applicazione campo ad alta temperatura

Temperatura del fluido [°C] -25...80

### Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C] -25...80

### Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0200

### Campo di misura/regolazione

#### Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300

Massima sensibilità [cm/s] 3...60

#### Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s] 200...2000

Massima sensibilità [cm/s] 200...800

### Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min] 15

### Tempi di reazione

Tempo di risposta [s] 1...10

#### Liquidi

Tempo di risposta [s] 1...10


# SF2000



## Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR14ABA

|                                                                                |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fluidi gassosi                                                                 |                                  |
| Tempo di risposta                                                              | [s] 1...10                       |
| Condizioni ambientali                                                          |                                  |
| Grado di protezione                                                            | IP 67                            |
| Dati meccanici                                                                 |                                  |
| Corpo                                                                          | Tipo filettato                   |
| Materiali                                                                      | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
| Materiali a contatto con il fluido                                             | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
| Raccordo a processo                                                            | G 1/4 filettatura esterna        |
| Accessori                                                                      |                                  |
| Fornitura                                                                      | Guarnizioni: 2 x AMF 30          |
| Osservazioni                                                                   |                                  |
| Quantità                                                                       | 1 pezzo                          |
| Collegamento elettrico                                                         |                                  |
| Cavo: 2 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> , PVC |                                  |
| Collegamento                                                                   |                                  |



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Colori dei fili conduttori : |         |
| BN =                         | marrone |
| BU =                         | blu     |
| BK =                         | nero    |
| WH =                         | bianco  |
| GY =                         | grigio  |