


SF3405



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR12XBK/US-100



1 coppia di serraggio max. 30 Nm



Caratteristiche del prodotto

Lunghezza sonda L	[mm]	30
Raccordo a processo		G 1/2 filettatura esterna

Applicazione

Fluidi		Liquidi; fluidi aggressivi
Temperatura del fluido	[°C]	5...70
Resistenza a pressione	[bar]	30

Liquidi

Temperatura del fluido	[°C]	5...70
------------------------	------	--------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo		VS3000
--	--	--------

Campo di misura/regolazione

Lunghezza sonda L	[mm]	30
-------------------	------	----

Liquidi

Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...60
Massima sensibilità	[cm/s]	3...40

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura	[K/min]	7
--------------------------	---------	---

Tempi di reazione

Tempo di risposta	[s]	2...20
-------------------	-----	--------

Liquidi

Tempo di risposta	[s]	2...20
-------------------	-----	--------

Condizioni ambientali

Grado di protezione		IP 67
---------------------	--	-------

Test / Certificazioni

Resistenza agli urti	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[anni]	8213

SF3405



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

SFR12XBK/US-100

Dati meccanici

Peso	[g]	55
Corpo		Tipo filettato
Materiali		ceramica (99,7 % Al ₂ O ₃)
Materiali a contatto con il fluido		ceramica (99,7 % Al ₂ O ₃)
Raccordo a processo		G 1/2 filettatura esterna
Lunghezza sonda EL	[mm]	45

Accessori


Fornitura	Guarnizioni: 1, PTFE
-----------	----------------------

Osservazioni


Osservazioni	168/Per la tenuta stagna utilizzare la guarnizione in PTFE consegnata dal fornitore.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 100 m



Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
BU =	blu
BK =	nero
WH =	bianco
GY =	grigio