



Flussostato

SID10ADTFPKG/US-100-IPF

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SI5100
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

1 Filettatura interna M18 x 1,5
2 pulsanti di regolazione



Caratteristiche del prodotto		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite digitali: 1
Raccordo a processo		M18 x 1,5 Filettatura interna
Applicazione		
Fluidi		Liquidi; Fluidi gassosi; fluidi aggressivi
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistenza a pressione	[bar]	300
Liquidi		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Fluidi gassosi		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	20...36 DC; (secondo SELV/PELV)
Corrente assorbita	[mA]	< 80
Protezione da inversione di polarità		si
Tempo di ritardo disponibilità	[s]	15; (indicato visivamente)



Flussostato

SID10ADTFPKG/US-100-IPF

Ingressi/Uscite		
Numero totale di ingressi e uscite		Numero delle uscite digitali: 1
Uscite		
Numero totale uscite		1
Segnale di uscita		segnale di commutazione
Modello elettrico		PNP
Numero delle uscite digitali		1
Funzione uscita		NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]		2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]		400
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si
Campo di misura/regolazione		
Lunghezza sonda L [mm]		45
Liquidi		
Intervallo di regolazione [cm/s]		3...300
Massima sensibilità [cm/s]		3...60
Fluidi gassosi		
Intervallo di regolazione [cm/s]		200...3000
Massima sensibilità [cm/s]		200...800
Precisione / Deriva		
Gradiente di temperatura [K/min]		300
Tempi di reazione		
Tempo di risposta [s]		1...10
Liquidi		
Tempo di risposta [s]		1...10
Fluidi gassosi		
Tempo di risposta [s]		1...10
Software / Programmazione		
Taratura del punto di commutazione		pulsante
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]		-25...80
Grado di protezione		IP 67
Test / Certificazioni		
Resistenza agli urti		DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni		DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
Dati meccanici		
Peso [g]		251,5



Flussostato

SID10ADTFPKG/US-100-IPF

Dimensioni	[mm]	M18 x 1,5
Definizione filettatura		M18 x 1,5
Materiali		PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido		3.7035 (titanio); O-ring: FKM 80 Shore A
Raccordo a processo		M18 x 1,5 Filettatura interna

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	Commutazione	10 x LED, 3 colori
-------------	--------------	--------------------

Osservazioni



Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento



P = cavo di programmazione per taratura remota