

DN3012





スイッチング電源 DC 24 V

PSU-1AC/24VDC-5A

廃止品 - 参考資料

代替品: DN4012

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 ポテンショメータ



電氣的仕様

入力電源電圧範囲	[%]	10
定格周波数 (AC)	[Hz]	47～63
入力電圧範囲、AC	[V]	100～240
出力電圧	[V]	24～28
保護クラス		I, (IEC 61140)
起動遅延時間	[ms]	1000
起動遅延時間	[s]	< 1000
出力電圧	[V]	調整可能
最低出力電圧時の出力電流 (最大)	[A]	5
出力回路数		1
リップル	[mV]	50
効率 (定格 AC 230V / 50Hz)	[%]	88.9
外部入力保護		10 A, B
デレーティング	[W/K]	3% / K (> 60° C)

DN3012



スイッチング電源 DC 24 V

PSU-1AC/24VDC-5A

出力保持時間(定格 AC 230V / [ms] 50Hz)	205
-----------------------------------	-----

出力

短絡保護	有
過負荷保護回路	有
DC OK信号出力	DC 30 V (< 1 A)

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0～70
保護構造		IP 20

試験 / 認証

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

機械的仕様

重量	[g]	0.987
取り付け方法		レール, (TH35 (EN 60715), 冷却のための自由空間、放熱スペース 20 mm)
外形寸法	[mm]	129 x 50 x 136
材質		AlMg3, 鋼板, PC

ディスプレイ / パーツ

表示	DCok	1 x LED, 緑
	過負荷	1 x LED, 赤


備考

備考	出力電圧: SELV, PELVに適合
梱包数	1 個

電気接続

ネジ端子:

接続



1: 一次側
2: 二次側