

ST1604




Flussostato

SCM12ABAFPKG/US-100-IPF

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SI5000 + E40101

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
Raccordo a processo	M12 x 1

Applicazione

Fluidi	Liquidi
Temperatura del fluido [°C]	-25...80
Resistenza a pressione [bar]	30

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	20...36 DC
Corrente assorbita [mA]	< 45
Protezione da inversione di polarità	si
Tempo di ritardo disponibilità [s]	< 20

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
------------------------------------	---------------------------------

Uscite

Numero totale uscite	1
Segnale di uscita	segnale di commutazione
Modello elettrico	PNP



Flussostato

SCM12ABAFPKG/US-100-IPF

Numero delle uscite digitali	1
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	400
Protezione da cortocircuito	si
Tipo di protezione da cortocircuito	ad impulsi
Resistente a sovraccarico	si
Campo di misura/regolazione	
Intervallo di regolazione [cm/s]	3...300
Massima sensibilità [cm/s]	3...60
Precisione / Deriva	
Gradiente di temperatura [K/min]	15
Tempi di reazione	
Tempo di risposta [s]	1...10
Software / Programmazione	
Taratura del punto di commutazione	Potenzimetro
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Dimensioni [mm]	M12 x 1
Definizione filettatura	M12 x 1
Materiali	PBT-GF20
Materiali a contatto con il fluido	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Raccordo a processo	M12 x 1
Elementi di indicazione e comando	
Indicazione	Commutazione 11 x LED
Accessori	
Fornitura	Guarnizioni: 2 x AMF 30 cacciavite
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo

ST1604



Flussostato

SCM12ABAFPKG/US-100-IPF

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento

