


ST1300



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STM12ZBB

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo M12 x 1

Applicazione

Applicazione campo ad alta temperatura

Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi

Resistenza a pressione [bar] 30

Liquidi

Applicazione campo ad alta temperatura

Temperatura del fluido [°C] 0...120

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C] 0...100

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0100

Campo di misura/regolazione

Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300

Massima sensibilità [cm/s] 3...60

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s] 5...1500

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min] 15

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s] 1...10

Liquidi

Tempo di risposta [s] 1...10

Fluidi gassosi

Tempo di risposta [s] 1...10

Condizioni ambientali

Grado di protezione IP 67

Dati meccanici

Corpo Tipo filettato

ST1300



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STM12ZBB

Dimensioni	[mm]	M12 x 1
Definizione filettatura		M12 x 1
Materiali		1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo		M12 x 1


Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, silicone; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
GN =	verde
WH =	bianco
YE =	giallo