

ST2200




Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STR14ABB

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: ST2204

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo G 1/4 filettatura esterna

Applicazione

Applicazione campo ad alta temperatura

Fluidi Liquidi; Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C] -25...80

Resistenza a pressione [bar] 30

Liquidi

Applicazione campo ad alta temperatura

Temperatura del fluido [°C] -25...80

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido [°C] -25...80

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo VS 0100

Campo di misura/regolazione

Liquidi

Intervallo di regolazione [cm/s] 3...300

Massima sensibilità [cm/s] 3...60

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s] 5...1500

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min] 15

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s] 1...10

Liquidi

Tempo di risposta [s] 1...10

Fluidi gassosi

Tempo di risposta [s] 1...10


ST2200



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STR14ABB

Condizioni ambientali	
Grado di protezione	IP 67
Dati meccanici	
Corpo	Tipo filettato
Materiali	1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo	G 1/4 filettatura esterna
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	
Cavo: 2 m, Silflex-PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 4 x 0,5 mm ²	
Collegamento	



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco