


**Sensore di flusso per il collegamento ad un  
amplificatore di controllo**

STR14ABBE1/10m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio


**Caratteristiche del prodotto**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Raccordo a processo | G 1/4 filettatura esterna |
|---------------------|---------------------------|

**Applicazione**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Applicazione                 | Zona Ex 1 |
| Temperatura del fluido [°C]  | -25...80  |
| Resistenza a pressione [bar] | 30        |

**Liquidi**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Applicazione                | Zona Ex 1 |
| Temperatura del fluido [°C] | -25...80  |

**Fluidi gassosi**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Temperatura del fluido [°C] | -25...80 |
|-----------------------------|----------|

**Dati elettrici**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Collegamento ad<br>amplificatore di controllo | VS 0100 Ex |
|-----------------------------------------------|------------|

**Campo di misura/regolazione**
**Liquidi**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
| Massima sensibilità [cm/s]       | 3...60  |

**Fluidi gassosi**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Intervallo di regolazione [cm/s] | 5...1500 |
|----------------------------------|----------|

**Precisione / Deriva**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Gradiente di temperatura [K/min] | 15 |
|----------------------------------|----|

**Tempi di reazione**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tempo di risposta [s] | 1...10 |
|-----------------------|--------|

**Liquidi**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tempo di risposta [s] | 1...10 |
|-----------------------|--------|

**Fluidi gassosi**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tempo di risposta [s] | 1...10 |
|-----------------------|--------|

**Condizioni ambientali**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Grado di protezione | IP 67 |
|---------------------|-------|

**Dati meccanici**

|       |                |
|-------|----------------|
| Corpo | Tipo filettato |
|-------|----------------|

# ST2212



## Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STR14ABBE1/10m

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Materiali           | 1.4571 (AISI 316Ti)       |
| Raccordo a processo | G 1/4 filettatura esterna |


### Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

### Collegamento elettrico

Cavo: 10 m, Silflex-PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Collegamento



|      |                              |
|------|------------------------------|
|      | Colori dei fili conduttori : |
| BN = | marrone                      |
| GN = | verde                        |
| WH = | bianco                       |
| YE = | giallo                       |