




Flussostato

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SI5000 + E40096  
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



| Caratteristiche del prodotto         |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Numero totale di ingressi e uscite   | Numero delle uscite digitali: 1 |
| Raccordo a processo                  | G 1/2 filettatura esterna       |
| Applicazione                         |                                 |
| Fluidi                               | Liquidi                         |
| Temperatura del fluido [°C]          | -25...80                        |
| Resistenza a pressione [bar]         | 30                              |
| Dati elettrici                       |                                 |
| Tensione di esercizio [V]            | 20...36 DC                      |
| Corrente assorbita [mA]              | < 45                            |
| Protezione da inversione di polarità | si                              |
| Tempo di ritardo disponibilità [s]   | < 20                            |
| Ingressi/Uscite                      |                                 |
| Numero totale di ingressi e uscite   | Numero delle uscite digitali: 1 |
| Uscite                               |                                 |
| Numero totale uscite                 | 1                               |
| Segnale di uscita                    | segnale di commutazione         |
| Modello elettrico                    | PNP                             |



## Flussostato

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numero delle uscite digitali                                        | 1                           |
| Funzione uscita                                                     | NO / NC; (parametrizzabile) |
| Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]               | 2,5                         |
| Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 400                         |
| Protezione da cortocircuito                                         | si                          |
| Tipo di protezione da cortocircuito                                 | ad impulsi                  |
| Resistente a sovraccarico                                           | si                          |

## Campo di misura/regolazione

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
| Massima sensibilità [cm/s]       | 3...60  |

## Precisione / Deriva

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Gradiente di temperatura [K/min] | 15 |
|----------------------------------|----|

## Tempi di reazione

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tempo di risposta [s] | 1...10 |
|-----------------------|--------|

## Software / Programmazione

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Taratura del punto di commutazione | Potenzimetro |
|------------------------------------|--------------|

## Condizioni ambientali

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
| Grado di protezione       | IP 67    |

## Dati meccanici

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Materiali                          | PBT-GF20                         |
| Materiali a contatto con il fluido | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
| Raccordo a processo                | G 1/2 filettatura esterna        |

## Elementi di indicazione e comando

|             |              |          |
|-------------|--------------|----------|
| Indicazione | Commutazione | 11 x LED |
|-------------|--------------|----------|

## Accessori

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Fornitura | Guarnizioni: 2 x AMF 30<br>cacciavite |
|-----------|---------------------------------------|

## Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

## Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A



# ST3604



## Flussostato

SCR12ABAFPKG/US-100-IPF

### Collegamento



|      |                              |
|------|------------------------------|
| BN = | Colori dei fili conduttori : |
| BU = | marrone                      |
| BK = | blu                          |
|      | nero                         |