

**Sensore di flusso per il collegamento ad un
amplificatore di controllo**

STR12ABBE1/6M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio


Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo	G 1/2 filettatura esterna
---------------------	---------------------------

Applicazione

Applicazione	Zona Ex 1
--------------	-----------

Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Resistenza a pressione	[bar]	30
------------------------	-------	----

Liquidi

Applicazione	Zona Ex 1
--------------	-----------

Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Fluidi gassosi

Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
------------------------	------	----------

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatore di controllo	VS 0100 Ex
---	------------

Campo di misura/regolazione
Liquidi

Intervallo di regolazione	[cm/s]	3...300
---------------------------	--------	---------

Massima sensibilità	[cm/s]	3...60
---------------------	--------	--------

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione	[cm/s]	200...2000
---------------------------	--------	------------

Massima sensibilità	[cm/s]	100...800
---------------------	--------	-----------

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura	[K/min]	15
--------------------------	---------	----

ST3211



Sensore di flusso per il collegamento ad un amplificatore di controllo

STR12ABBE1/6M

Tempi di reazione		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Liquidi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Fluidi gassosi		
Tempo di risposta	[s]	1...10
Condizioni ambientali		
Grado di protezione		IP 67
Dati meccanici		
Corpo		Tipo filettato
Materiali		1.4571 (AISI 316Ti)
Raccordo a processo		G 1/2 filettatura esterna
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo
Collegamento elettrico		
Cavo: 6 m, PUR; 4 x 0,34 mm ²		
Collegamento		



	Colori dei fili conduttori :
BN =	marrone
GN =	verde
WH =	bianco
YE =	giallo