


DV2120



1セグメントシグナルタワー

LED-Lamp/IO-Link



アプリケーション

アプリケーション

ステータス表示/警告シグナル

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18~30, (SELV/PELV規格; UL・CSA規格(cURus) クラス2電源)
定格電圧 (DC)	[V]	24
消費電流	[mA]	< 90
突入電流	[mA]	400
突入電流継続時間	[ms]	50

インターフェース

通信インターフェース	IO-Link	
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link リビジョン	1.1	
SDCI適合規格	IEC 61131-9	
SIOモード	有	
必要とするマスタポートのタイプ	A	
最小プロセスサイクル時間	[ms]	2.3
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	1054

使用環境条件


使用周囲温度	[°C]	-25~50
保存温度	[°C]	-40~75
最大相対湿度	[%]	90
基準海面からの高度	[m]	4000
保護構造		IP 67

DV2120




1セグメントシグナルタワー

LED-Lamp/IO-Link


汚染度		2	
機械的仕様			
重量	[g]	153	
外形寸法	[mm]	Ø 56 / L = 61	
材質	外装: PC		
ディスプレイ / パーツ			
表示		LED灯、LED セグメント、赤 / 緑 / 黄色 / 青 / 紫 / シアン / 白	
アクセサリ			
アクセサリ (別売り)	取付用ベース, E89060		
	壁面取付けブラケット, E89061		
	取付アダプタ, E89063		
	ケーブル穴付き取付けブラケット, E89064		
	取付ロッド, E89065		
	取付ロッド, E89066		
	取付ロッド, E89067		
	取付用ベース, E89080		
備考			
備考	詳細については取扱説明書をご覧ください		
梱包数	1 個		
電気接続 - プラグ			
コネクタ式: M12, コーディング: A			
			
IO-Link			
1	UB+		
2	未使用		
3	UB-		
4	IO-Link		
5	未使用		
標準モード			
1	IN1 赤		
2	IN2 緑		
3	GND		
4	未使用		
5	IN3 青		

特性図等


スタンド取付け



壁面に取付け




配光曲線



配光曲線: 赤
1000 lm
照明効率 = 20%

配光曲線



配光曲線: 緑
1000 lm
照明効率 = 22%


DV2120



1セグメントシグナルタワー

LED-Lamp/IO-Link

配光曲線



配光曲線: 青

1000 lm

照明効率 = 20%