



DW2503



パルスアナログ変換器

MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC

今後ご利用いただけません。



- 1 OLEDディスプレイ
- 2 設定ボタン
- 3 LED



製品特性

外装	DINレール固定式
外形寸法 [mm]	78 x 45 x 124.7

アプリケーション

アプリケーション	パルス系列の変化をアナログ標準型信号で出力
----------	-----------------------

電氣的仕様

定格電圧 (AC)	[V]	110～240
定格電圧 (DC)	[V]	27
電圧許容範囲	[%]	< 10
電圧許容範囲 2	[%]	20～10
定格周波数 (AC)	[Hz]	50～60
消費電力	[VA]	8
消費電力	[W]	5
センサ用補助電源 (DC)	[V]	19.6～27.7, (SELV, ≤ 150 mA)

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 1, リレー出力: 1
-----------	---------------------

出力

リレー出力	1
リレー出力開閉電流	6 A (AC 250 V); B300, R300
アナログ出力	1
電流出力 [mA]	4～20
最大負荷 [Ω]	500
電圧出力 [V]	0～10
最小負荷抵抗 [Ω]	10000



パルスアナログ変換器

MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC

測定範囲 / 設定範囲		
設定範囲 [Hz]	[Hz]	0～10000
設定範囲	[Imp/min]	0～600000
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～60
保存温度	[°C]	-40～85
最大相対湿度	[%]	80, (40 °C: 50 %)
保護構造		IP 50
保護構造 端子		IP 20
試験 / 認証		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
機械的仕様		
重量	[g]	380.5
外装		DINレール固定式
外形寸法	[mm]	78 x 45 x 124.7
材質		樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示		OLEDディスプレイ, 128 x 64 ピクセル 照明
	スイッチング状態	LED, 緑
備考		
備考	この機器はヨーロッパ規格の過電圧カテゴリII、汚染度2に適合しています。	
電気接続		
2段端子台: 2 x ～2.5 mm², AWG 14		
1	DC 24 V 電源電圧 (L-)	
2	DC 24 V 電源電圧 (L+)	
3	電源供給トランジスタ出力 (L+)	
4	センサ信号 pnp	
5	DC センサ電源 (L+)	
6	DC センサ電源 (L-)	
7	AC 電源電圧 (L)	
8	AC 電源電圧 (N)	
9	未使用	
10	センサ信号 npn	
11	リセット pnp	
12	トランジスタ供給電圧 pnp	
13	リレー 一般的、汎用、共通する	
14	リレー ノーマルオープン	
15	リレー ノーマルクローズ(N.C.)	
16	未使用	
17	未使用	
18	未使用	
19	未使用	
20	未使用	
21	未使用	
22	アナログ出力 (mA)	
23	アナログ出力 (GND)	
24	アナログ出力 (V)	