


DX2012



多機能表示器  
DISPLAY/AX360/PNP OUT

廃止品 - 参考資料

代替品: DX2042  
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



| アプリケーション      |                                |                                  |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|
| アプリケーション      | アナログ標準信号表示, 圧力センサ・温度センサ・流量センサ等 |                                  |
| 電氣的仕様         |                                |                                  |
| 周波数 (AC)      | [Hz]                           | 50～60                            |
| 入力電源電圧範囲      | [V]                            | 33～58                            |
| 使用電源電圧範囲      | [V]                            | AC 230 / 115 / DC 24             |
| 消費電流          | [mA]                           | 110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V) |
| センサ用補助電源 (DC) | [V]                            | 24, (±15 %, 150 mA, 短絡保護)        |
| 入力 / 出力       |                                |                                  |
| 入力数 / 出力数     | アナログ入力: 2                      |                                  |
| 入力            |                                |                                  |
| アナログ入力        | 2                              |                                  |
| 出力            |                                |                                  |
| 電流出力          | [mA]                           | 4～20                             |
| 電圧出力          | [V]                            | 0～10                             |
| 使用環境条件        |                                |                                  |
| 使用周囲温度        | [°C]                           | 0～45                             |
| 保存温度          | [°C]                           | -25～70                           |
| 保護構造          | IP 65, (前面)                    |                                  |



多機能表示器  
DISPLAY/AX360/PNP OUT

|                                     |                             |       |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------|--|
| 保護構造 端子                             |                             | IP 20 |  |
| 試験 / 認証                             |                             |       |  |
| EMC                                 | EN 50081-1                  |       |  |
|                                     | EN 61000-6-2                |       |  |
| 機械的仕様                               |                             |       |  |
| 重量                                  | [g]                         | 552.8 |  |
| 材質                                  | Noryl UL94-V-0              |       |  |
| ディスプレイ / パーツ                        |                             |       |  |
| 表示                                  | 7セグメントLED表示, オレンジ色 6桁 15 mm |       |  |
| 電気接続                                |                             |       |  |
| ネジ端子, DC: 10 x ~1.5 mm <sup>2</sup> |                             |       |  |
| ネジ端子, AC: 4 x ~2.5 mm <sup>2</sup>  |                             |       |  |
| 接続                                  |                             |       |  |

