

DX2055



多機能表示器

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC



パネルカット寸法 91 x 43 mm



製品特性

通信インターフェース	IO-Link
外形寸法 [mm]	48 x 112 x 116

アプリケーション

アプリケーション	アナログ信号の表示・監視, 圧力センサ・温度センサ・流量センサ等
----------	----------------------------------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V]	DC 18~30
消費電流 [mA]	100

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ入力: 2, デジタル出力: 4
-----------	----------------------

入力

アナログ入力	2, (Spannungs- oder Stromeingang)
アナログ入力 (電流) [mA]	0~20
アナログ入力 (電圧) [V]	-10~10
アナログ入力分解能	16 bit
高精度アナログ入力 [%]	0,1

出力

デジタル出力	4
出力開閉電流 [mA]	200
過負荷保護回路	有

インターフェース

通信インターフェース	IO-Link
伝送タイプ	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link リビジョン	1.1
必要とするマスタポートのタイプ	A
最小プロセスサイクル時間 [ms]	3

使用環境条件

使用周囲温度 [°C]	-20~60
-------------	--------

Dx2055



多機能表示器
DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

保存温度	[°C]	-25～70
保護構造		IP 65
保護構造 端子		IP 20

試験 / 認証		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

機械的仕様		
重量	[g]	318
取り付け方法		パネルカット寸法: 91 x 43 mm
外形寸法	[mm]	48 x 112 x 116
材質		Noryl UL94-V-0

ディスプレイ / パーツ		
表示	カラーディスプレイ	LCDディスプレイ, タッチスクリーン

電気接続		
------	--	--

ネジ端子:		
-------	--	--

接続		
----	--	--

