


E10752



ダンピング用マグネット
MAGNET M4.0 HARD FERRITE



使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～250
機械的仕様		
重量	[g]	37
外形寸法	[mm]	Ø 30 / L = 10
材質		ハードフェライト HF 24/23
磁束密度	[mT]	80
備考		
梱包数		1 個