

E11412




中間ケーブル

VDOAH032MSS00,6H03STGH030MSS

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC051
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション		
特長	シリコンフリー, 金メッキ接点	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
最大負荷電流 (合計)	[A]	3
出力		
電氣仕様	PNP	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造	IP 68	
機械的仕様		
材質	PUR	
外装材質	PUR	
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑

E11412



中間ケーブル

VDOAH032MSS00,6H03STGH030MSS

備考

梱包数

1 個

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, 黒, Ø 4.3 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

