




Sensore di temperatura con raccordo a processo

TM-045-BEM18 /US



1 Filettatura interna M18 x 1,5



Caratteristiche del prodotto		
Campo di misura	-40...125 °C	-40...257 °F
Raccordo a processo	collegamento filettato M18 x 1,5 Filettatura interna	
Lunghezza sonda EL	[mm]	60
Applicazione		
Particolarità	contatti dorati	
Elemento di misura	1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe B)	
Fluidi	Fluidi liquidi e gassosi	
Resistenza a pressione	[bar]	300
Profondità minima di immersione	[mm]	15
Dati elettrici		
Classe di isolamento	III	
Campo di misura/regolazione		
Lunghezza sonda L	[mm]	44
Campo di misura	-40...125 °C	-40...257 °F
Precisione / Deriva		
Precisione	[K]	± (0,30 K + 0,005 x t)
Tempi di reazione		
Dinamica di risposta T05 / T09	[s]	1 / 3; (secondo DIN EN 60751)
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura di immagazzinamento	[°C]	-40...100
Grado di protezione	IP 68; IP 69K	

TM9550



Sensore di temperatura con raccordo a processo

TM-045-BEM18 /US

Test / Certificazioni

MTTF	[anni]	22831
------	--------	-------

Dati meccanici

Peso	[g]	81,5
Materiali		1.4404 (AISI 316L)
Materiali a contatto con il fluido		1.4404 (AISI 316L)
Raccordo a processo		collegamento filettato M18 x 1,5 Filettatura interna
Diametro della sonda	[mm]	8,2
Lunghezza sonda EL	[mm]	60

Osservazioni

Osservazioni	Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus I valori per precisione si applicano all'acqua in circolazione.
Quantità	1 pezzo

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato



Collegamento

