


UGT506



Sensore a ultrasuoni

UGB01200EOKG/US



1 LED



Caratteristiche del prodotto

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Distanza di commutazione [mm]	80...1200; (Target: 200 x 200 mm)
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M18 x 1 / L = 60,5

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus)
Corrente assorbita [mA]	< 35
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tempo di ritardo disponibilità [s]	< 0,3
Frequenza del convertitore [kHz]	200

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero delle uscite digitali: 1
------------------------------------	---------------------------------

Ingressi

Ingresso di sincronizzazione	no
Ingresso Multiplex	no

Uscite

Numero totale uscite	1
Modello elettrico	PNP
Numero delle uscite digitali	1
Funzione uscita	NO / NC; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,2
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Frequenza di commutazione DC [Hz]	5
Protezione da cortocircuito	si

UGT506



Sensore a ultrasuoni

UGB01200EOKG/US

Resistente a sovraccarico	si
---------------------------	----

Campo di rilevamento

Distanza di commutazione [mm]	80...1200; (Target: 200 x 200 mm)
Zona morta [mm]	80
Angolo di apertura cilindrico [°]	14; (±2)
Max. deriva dell'angolo di 90° sensore / oggetto [°]	± 4

Precisione / Deriva

Compensazione della temperatura	si
Isteresi [%]	< 1
Deriva del punto di commutazione [%]	-2,5...2,5
Errore di linearità uscita analogica [%]	< 1
Risoluzione [mm]	2
Indicazioni su precisione / deriva	I valori indicati vengono raggiunti dopo un tempo di riscaldamento di almeno 20 minuti

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-20...70
Temperatura di immagazzinamento [°C]	-30...80
Grado di protezione	IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF irradiata	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF condotta	3 V
	EN 55011	Classe A
Resistenza a vibrazione	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm di ampiezza, durata della vibrazione 5 min., 30 min. per ogni asse con risonanza oppure 55 Hz
Resistenza agli urti	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms semisinusoide; 3 shock ciascuno in ogni direzione dei 3 assi di coordinate
MTTF [anni]		210
Certificazione UL	Ta	-20...70 °C
	Tensione di alimentazione	Class 2
	Numero file UL	E174191

Dati meccanici

Peso [g]	80
Corpo	Tipo filettato
Dimensioni [mm]	M18 x 1 / L = 60,5
Definizione filettatura	M18 x 1
Materiali	1.4404 (AISI 316L); PA; vetroceramica Epoxid
Coppia di serraggio [Nm]	50

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	eco	1 x LED, verde

UGT506



Sensore a ultrasuoni

UGB01200EOKG/US

Accessori	
Fornitura	dadi di fissaggio: 2, acciaio inox
Osservazioni	
Osservazioni	Tensione di esercizio "supply classe 2" secondo cULus
Quantità	1 pezzo
Collegamento elettrico	



Connettore: 1 x M12; codifica: A



Collegamento	
2:	Teach



diagrammi e curve



- 1: Distanza
- 2: Campo di rilevamento
- 3: curva di avvicinamento
- 4: Target 200 x 200 mm
- 5: 50 % del target nel campo di rilevamento
- 6: Punto di commutazione