

E11643




中間ケーブル

VDOGH050VAS0002E05STGH050VAS

廃止品 - 参考資料

代替品: EVT061
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション	
特長	シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー	有
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計)	[A] 4
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~100
保護構造	IP 68, IP 69K
機械的仕様	
材質	塩化ビニール (PVC)
外装材質	塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質	ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考	
梱包数	1 個

E11643



中間ケーブル


VDOGH050VAS0002E05STGH050VAS

電気接続

ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5.3 mm, 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)


電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



電気接続

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

