

E11062




中間ケーブル

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

廢止品 - 參考資料

代替品: EVC020

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション

特長

ハロゲンフリー

電気の仕様

使用電源電圧範囲

[M]

DC 10~30

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-25~90

保護構造

IP 67

機械的仕様

材質

TPU

外裝材質

TPU

ロッキング材質

真鍮, ニッケルメッキ

ディスプレイ / パーツ

表示

スイッチング状態

2 x LED, 黄色

動作

1 x LED, 緑

備考

捆包数

1 個

E11062



中間ケーブル

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



電気接続

ケーブル: 0.3 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.7 mm, 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm)

接続



BK = 芯線色 : 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm

