

E11073




コネクタ(ソケット)

ADOAH040MSS0015H04

廃止品 - 参考資料

代替品: EVC086

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



アプリケーション

特長

シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点

シリコンフリー

有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

AC < 250 / DC < 300

最大負荷電流 (合計)

[A]

4

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-40~90

保護構造

IP 67, IP 68, IP 69K

試験 / 認証

振動耐性

EN 60068-2-6 Fc

20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C

50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分

衝撃耐性

EN 60068-2-27 Ea

100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波, 3軸方向(x, y, z)に6回 / -40 °C / 85 °C

連続衝撃耐性

EN 60068-2-29 Eb

40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃 / -20 °C / 50 °C

温度急変試験

EN 60068-2-14 Na

TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50サイクル

塩水噴霧試験

EN 60068-2-52 Kb

厳しさレベル 5 (4試験サイクル)

E11073



コネクタ(ソケット)

ADOAH040MSS0015H04


機械的仕様		
外形寸法	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ

備考	
梱包数	1 個


電気接続	
ケーブル: 15 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.7 mm, 4 x 0.34 mm²	

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm



接続



BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白