


E11265



中間ケーブル

VDOAH040MSS0001H03STGF030MSS

廃止品 - 参考資料



アプリケーション	
特長	シリコンフリー、ハロゲンフリー、金メッキ接点
シリコンフリー	有
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC < 60 / DC < 75
保護クラス	III
最大負荷電流 (合計)	[A] 3
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -25~85
保護構造	IP 68
機械的仕様	
材質	PUR
外装材質	PUR
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個



中間ケーブル

VDOAH040MSS0001H03STGF030MSS

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~0.7 Nm



電気接続

ケーブル: 1 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

