


E11347



中間ケーブル
VDOAH032MSS00,6H03STGF030MSS

廃止品 - 参考資料



アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	3
出力		
電氣仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
材質		PUR
外装材質		PUR
ロッキング材質		真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数	1 個	

E11347



中間ケーブル

VDOAH032MSS00,6H03STGF030MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~0.7 Nm



電気接続

ケーブル: 0.6 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

