

AC2506




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine 2x(2DI) M12

廃止品 - 参考資料

代替品: AC5215

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 ラベル
2 赤外線アダプター固定用



電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	240
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 4
入力		
デジタル入力		4, (2 x 2)
入力回路、デジタル入力回路		PNP
センサ電源		AS-i
電源	[V]	18～30, (フラットケーブル経由)
最大供給電流 (合計)	[mA]	200
入力電流 High	[mA]	6～10
入力電流 Low	[mA]	0～2
スイッチングレベル High	[V]	> 11
短絡保護		有
出力		
電氣仕様		AS-i



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine 2x(2DI) M12

使用環境条件						
使用周囲温度	[°C]	-25～70				
保護構造		IP 67				
試験 / 認証						
EMC		EN 50295				
AS-i仕様						
AS-i バージョン		2.1				
AS-i アドレス設定器		IR アドレス設定可能				
拡張アドレス設定モード		－				
AS-i プロファイル		S-0.1.E				
I/O コンフィグレーション	[hex]	0				
ID コード	[hex]	1.E				
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		入力	1	2	3	4
		ソケット	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		ピン	4	2	4	2
機械的仕様						
重量	[g]	112.4				
取り付け方法		FCベースを使用して AS-iラインに接続				
材質		PBT				
ディスプレイ / パーツ						
表示		動作	LED, 緑			
		エラー	LED, 赤			
		機能	LED, 黄色			
アクセサリ						
アクセサリ (別売り)		ベース				
備考						
備考		以下の電圧電位を接続しないでください。:				
		I-, I+, I-1/2, I-3/4				
		AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。				
梱包数		1 個				




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLine 2x(2DI) M12

電気接続

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK / PG:

コネクタ式: M12, コーディング: A



	入力
	ソケット I-1/2
1	センサ電源 L+
2	データ信号入力 2
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 1
5	未使用
	ソケット I-3/4
1	センサ電源 L+
2	データ信号入力 4
3	センサ電源 L-
4	データ信号入力 3
5	未使用