

AC2559




AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2452

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 ラベル
2 赤外線アダプター固定用



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	250
最大負荷電流 (合計)	[A]	2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4, デジタル出力: 4
-----------	----------------------

入力

デジタル入力	4, (双方向)
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 18～30, (フラットケーブル経由)
最大供給電流 (合計)	[mA] 200
入力電流 High	[mA] 6～10
入力電流 Low	[mA] 0～2
スイッチングレベル High	[V] > 11
短絡保護	有



AS-i ClassicLineモジュール

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

出力					
電気仕様	AS-i				
デジタル出力	4				
回路	PNP				
電圧範囲 (DC)	[V]	15～30, (PELV電源, フラットケーブル経由, cULusに適合させる場合は, “Limited Voltage/Current (許容電圧電流)” に相当する電源をご使用ください。)			
出力開閉電流	[mA]	1000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 20 W (IEC 60947-5-1), cULus規格: 700 mA)			
短絡保護	有				
AS-i 回路との絶縁	有				
使用環境条件					
使用周囲温度	[°C]	-25～70			
保護構造	IP 67				
試験 / 認証					
EMC	EN 50295				
AS-i仕様					
AS-i バージョン	2.1				
AS-i アドレス設定器	IR アドレス設定可能				
拡張アドレス設定モード	－				
AS-i プロファイル	S-7.0.E				
I/O コンフィグレーション	[hex]	7			
ID コード	[hex]	0.E			
AS-i 認証	39301				
データビット	データビット	D0	D1	D2	D3
	入力	1	2	3	4
	ソケット	I-1	I-2	I-3	I-4
	ピン	2+4	2+4	2+4	2+4
	出力	1	2	3	4
	ソケット	O-1	O-2	O-3	O-4
	ピン	4	4	4	4
機械的仕様					
重量	[g]	191.2			
取り付け方法	FC-Eベースを使用してAS-iネットワークに接続				
材質	PBT, シーリング(パッキン): FKM , ネジ: ステンレス				
ディスプレイ / パーツ					
表示	動作	LED, 緑			
	エラー	LED, 赤			
	機能	LED, 黄色			
アクセサリ					
アクセサリ (別売り)	ベース				
備考					
備考	入力と出力は絶縁して下さい。				
	以下の電圧電位を接続しないでください。:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。				

AC2559



AS-i ClassicLineモジュール


ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続

フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK-E:

コネクタ式: M12, コーディング: A



1	入力 センサ電源 L+
2+4	データ信号入力 内部ブリッジ
3	センサ電源 L-