


段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 20~29
消費電流	[mA]	< 115
電氣的に分離		—

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 4
-----------	-----------

出力

アナログ出力	4
--------	---



フィールドI/Oモジュール

FieldModuleDP 4AO (C) M12

電流出力	[mA]	4～20
最大負荷	[Ω]	500
短絡保護		有
アクチュエータ出力電源		負荷電圧から供給

精度 / 誤差

測定精度	[%; 設定値]	< ± 0,3
------	----------	---------

インターフェース

PROFIBUS

伝送レート	9,6...12000 kBit/s
-------	--------------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	0～55
保存温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 67

試験 / 認証

EMC	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
振動耐性	IEC 68	IEC 68-2-6, 68-2-27

機械的仕様


重量	[g]	300.5
材質	外装: PA 6 , ポッティング樹脂: PU, 接続ピン: 真鍮 金メッキ	

備考

梱包数	1 個
-----	-----

電気接続 - PROFIBUS

コネクタ式: M12, コーディング: B




	プラグ M12 PROFIBUS In
1	未使用
2	ライン A
3	GND
4	ライン B
5	シールド
	ソケット M12 PROFIBUS Out
1	DC 5 V
2	ライン A
3	GND
4	ライン B
5	シールド




電気接続・プロセス接続

コネクタ式: M12, コーディング: A



接続



	ソケット M12 出力
1	出力 +
2	DC 24 V UL
3	出力 GND
4	GND
5	シールド

電気接続・電源

コネクタ式: M8, コーディング: A



	プラグ M8
1	DC 24 V UB
2	DC 24 V UL
3	GND
4	GND
	ソケット M8
1	DC 24 V UB
2	DC 24 V UL
3	GND
4	GND