





廃止品 - 参考資料



電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 280
最大負荷電流 (合計)	[A]	6

入力 / 出力

入力数 / 出力数	デジタル入力: 4, リレー出力: 4
-----------	---------------------

入力

デジタル入力	4
入力回路、デジタル入力回路	PNP
センサ電源	AS-i
電源	[V] 18～30
最大供給電流 (合計)	[mA] 200
入力電流 High	[mA] > 3
入力電流 Low	[mA] < 1.5
スイッチングレベル High	[V] > 10
短絡保護	有

出力

電気仕様	AS-i
電圧範囲 (DC)	[V] 24
電圧範囲 (AC)	[V] 240
出力開閉電流	[mA] 2500
リレー出力	4



AS-i 制御盤用モジュール

CabinetModule 4DI 4DO R C

AS-i 回路との絶縁	有	
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～50
保護構造	IP 20	
試験 / 認証		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
AS-i仕様		
AS-i プロファイル	S-7.0	
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	0
AS-i 認証	11601	
機械的仕様		
取り付け方法	DINレール / 壁面に取付け可能, 渡り配線が容易な 端子台	
材質	PA, 塩化ビニール (PVC)	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	LED, 黄色
	動作	LED, 緑
備考		
備考	以下の電圧電位を接続しないでください。:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	AS-i ケーブルと電氣的に接続されています。	
梱包数	1 個	




AS-i 制御盤用モジュール

CabinetModule 4DI 4DO R C

電気接続

COMBICON:

接続



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	センサ電源 +24V
I-	センサ電源 0V
O4-O3/O2/O1	補助電源供給 + (DC) / L1 (AC)
N	補助電源供給 - (DC) / N (AC)
I1~I4	接点入力 センサ 1~4
O1~O4	スイッチング出力 アクチュエータ 1~4