


E12400



コネクタ(ソケット)

ADOGH080VAS0015E08

8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。
センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認ください。(データシート参照)



アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計)	[A]	2
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~100
保護構造		IP 68, IP 69K
機械的仕様		
重量	[g]	929
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 46
材質		塩化ビニール (PVC)
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考		
梱包数		1 個

E12400



コネクタ(ソケット)


ADOGH080VAS0015E08

電気接続

ケーブル: 15 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5.9 mm, 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

DIN EN 60947-5-2 芯線色 :
規格による色

BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GY =	灰
PK =	桃
OG =	オレンジ色
VT =	紫
WH =	白