


E12426



中間ケーブル

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS



アプリケーション

特長	金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
仕様	電源ケーブル, Tコード

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC < 60
最大負荷電流 (合計)	[A]	12

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 67

機械的仕様

重量	[g]	258
外形寸法	[mm]	15.4 x 15.4 x 54.8
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	組込み固定時の曲げ半径	最小 5 x ケーブル直径
	移動速度	水平移動距離5mでの最大移動速度3m/s、最大加速5m/s ²
	曲げサイクル	> 4 Mio.

備考

梱包数	1 個
-----	-----



中間ケーブル

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: T, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, 黒, 4 x 1.5 mm²

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: T, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR

