


# E12518



ダンピング用マグネット

MAGNET M2.1/ALNICO



使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-100~500
機械的仕様		
重量	[g]	5.2
外形寸法	[mm]	Ø 5 / L = 25
材質		AlNiCo
磁束密度	[mT]	80
備考		
梱包数		1 個