


E12531



コネクタ(ソケット)

ADOGA030MSS0018E03



アプリケーション		
特長		耐摺動屈曲性
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (40° C)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	666
外形寸法	[mm]	14.5 x 14.5 x 42.5
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s ²
	曲げサイクル	> 2 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
備考		
梱包数		1 個

E12531



コネクタ(ソケット)

ADOGA030MSS0018E03

電気接続


ケーブル: 18 m, 塩化ビニール (PVC), 黄色, Ø 5.2 mm, 3 x (42 x Ø 0.1 mm) / AWG 22

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 1/2", ストレート, コーディング: C, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続



GN = 芯線色 : 緑
RD/BK = 赤/黒
RD/WH = 赤/白