


E12535



中間ケーブル

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

ユーザ仕様



アプリケーション

特長	耐摺動屈曲性
アプリケーション	抗菌
耐油性	有
紫外線保護	有

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 250 / DC < 300
保護クラス		II
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-40~90
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-15~70
保護構造		IP 65, IP 67

機械的仕様

重量	[g]	309.5
材質		外装: TPE-U 黒, シーリング(パッキン): FKM
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 8 x ケーブル直径
	組込み固定時の曲げ半径	最小 4 x ケーブル直径

備考

備考	強い機械ストレスに対する耐性
備考	ユーザ仕様
梱包数	1 個

E12535



中間ケーブル

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



電気接続

ケーブル: 7 m, PUR, 黒, Ø 5.8 mm, ツイストペア, 2 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

