


AC316A



アクチュエータのフィードバック用**AS-i**デュアルセンサ
DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

廃止品 - 参考資料

代替品: AC336A
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



- 1 センサ 1
- 2 センサ 2




製品特性		
定格検出距離	[mm]	4
外形寸法	[mm]	55 x 60 x 35
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 160
保護クラス		III
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	4

AC316A



アクチュエータのフィードバック用AS-iデュアルセンサ

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-10~60
保護構造		IP 5x, (防爆エリア外の使用時: IP 67)
試験 / 認証		
IECEX / ATEX指令防爆マーキング		 II 3D Ex tD A22 IP5X T90°C X Ta: -10...60°C
マーキングについての注意		取付けプレートを使用の場合のみ適用
EMC	EN 50295	
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.1
拡張アドレス設定モード		有
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	A.E
AS-i 認証		75002
機械的仕様		
重量	[g]	200.2
取付け		埋込み不可
外形寸法	[mm]	55 x 60 x 35
材質		PBT, PC
ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
	機能	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品		取付プレート: 1
		六角穴付きボルト: 2 x M5 x 35
備考		
梱包数		1 個
認証		日本での防爆認定は未取得です。
電気接続 - ソケット		
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: ステンレス		
		
接続		
Ausgänge		
3	補助電源 -	
4	スイッチング出力 +	
1, 2, 5	nicht belegt	

AC316A




アクチュエータのフィードバック用**AS-i**デュアルセンサ

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: ステンレス



接続

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -