


AC508A



クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicLine 4DO II 3D



アプリケーション

アプリケーション

AS-i 防爆モジュール

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	50
最大負荷電流 (合計)	[A]	2
ウォッチドッグ(内部電圧監視)機能		有

入力 / 出力

入力数 / 出力数

デジタル出力: 4

出力

デジタル出力	4
回路	PNP
電圧範囲 (DC)	[V] 15～30, (PELV電源, フラットケーブル経由)
出力開閉電流	[mA] 1000, (開閉容量に関する用途カテゴリ DC-13 (電磁負荷の制御): 20 W (IEC 60947-5-1))
短絡保護	有
AS-i 回路との絶縁	有

使用環境条件

使用周囲温度	[°C] -10～50
保護構造	IP 50

試験 / 認証

IECEX / ATEX指令防爆マーキング

II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50

AC508A



クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicLine 4DO II 3D

EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[年]	211			
AS-i仕様						
AS-i バージョン		2.11, 3.0				
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット				
拡張アドレス設定モード		－				
AS-iマスタプロファイル		M2, M3, M4				
AS-i プロファイル		S-8.0.E				
I/O コンフィグレーション		[hex]	8			
ID コード		[hex]	0.E			
AS-i 認証保留		有				
データビット		データビット	D0	D1	D2	D3
		出力	1	2	3	4
		ソケット	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
		ピン	4	2 4	4	2 4
機械的仕様						
重量		[g]	228.5			
取り付け方法		AS-i フラットケーブル接続				
材質		PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理				
ディスプレイ / パーツ						
表示		動作		LED, 緑		
		エラー		LED, 赤		
		機能		LED, 黄色		
電気接続						
モジュール接続		フラットケーブル				
アクセサリ						
付属品		ベース				
アクセサリ (別売り)		カバーキャップ: M12, E73004				
		衝撃保護用カバー: E7000A				
備考						
備考		必ず機械的保護対策を行ってください。				
		または衝撃保護用カバー (コード番号 E7000A) の保護外装を必ず併用してください。				
梱包数		1 個				
認証		日本での防爆認定は未取得です。				

AC508A




クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicLine 4DO II 3D

電気接続

AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能

接続




AC508A



クラシックライン **AS-i** スレーブ
ClassicLine 4DO II 3D

コネクタ式: M12, コーディング: A



出力	
ソケット O-1/2	
1	未使用
2	スイッチング出力 2
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 1
5	未使用
ソケット O-2	
1	未使用
2	未使用
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 2
5	未使用
ソケット O-3/4	
1	未使用
2	スイッチング出力 4
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 3
5	未使用
ソケット O-4	
1	未使用
2	未使用
3	補助電源 AUX -
4	スイッチング出力 4
5	未使用