


AC5218



クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicLine 2AO C IP67



製品特性		
入力数 / 出力数		アナログ出力: 2
アプリケーション		
アプリケーション		フィールド設置
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 18～31.6
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	50
逆接続保護		有
追加電源	[V]	DC 16～30, (AUX)
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		アナログ出力: 2
出力		
アナログ出力		2, (2線式・3線式・4線式アクチュエータ接続)
電流出力	[mA]	4～20
定格電流に対する負荷接続時の最大内部電圧降下	[V]	10
アナログ出力分解能		12 bit
精度 / 誤差		
測定精度	[%; 設定値]	0,5
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70
保存温度	[°C]	-25～70

AC5218



クラシックライン AS-i スレーブ

ClassicLine 2AO C IP67

最大相対湿度	[%]	90, (結露なきこと)
基準海面からの高度	[m]	2000
保護構造		IP 67
汚染度		2
試験 / 認証		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[年]	125
UL規格認証	電源	Class 2
AS-i仕様		
AS-i バージョン		2.11, 3.0
拡張アドレス設定モード		—
AS-iマスタプロファイル		M3, M4
AS-i プロファイル		S-7.3.5
I/O コンフィグレーション	[hex]	7
ID コード	[hex]	3.5
AS-i 認証		124001
機械的仕様		
重量	[g]	183
材質		PA, ピアシングコンタクト: CuSn6 ニッケルおよび錫メッキ処理
ディスプレイ / パーツ		
表示	アナログ信号	LED, 黄色 チャンネル AO1...AO2
	動作	LED, 緑 AS-i, AUX
	エラー	LED, 赤
電気接続		
モジュール接続		フラットケーブル
アクセサリ		
付属品		ベース
アクセサリ(別売り)		カバーキャップ: M12, E73004
備考		
備考	AS-iとAUX、AS-iとアナログ出力はそれぞれ電氣的に分離されています。	
	アクチュエータ電源のピン1とピン3を使用してアクチュエータへの供給が可能です。	
	外部接続による3線式が可能です。	
梱包数		1 個

AC5218




クラシックライン **AS-i** スレーブ

ClassicLine 2AO C IP67

電気接続

AS-i フラットケーブルクイック接続: , 3方向からフラットケーブル装着可能

コネクタ式: M12, コーディング: A



- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | アナログ出力
アクチュエータ電源 + 24 V |
| 2 | アナログ出力 AO + |
| 3 | アクチュエータ電源 0 V |
| 4 | アナログ出力 AO - |
| 5 | 機能接地 FE |