


E12776



プラグ 芯線接続可能  
SSTGB050ZDSFKPG



| アプリケーション    |      |                   |
|-------------|------|-------------------|
| 特長          |      | 金メッキ接点            |
| 電氣的仕様       |      |                   |
| 使用電源電圧範囲    | [V]  | AC/DC < 300       |
| 保護クラス       |      | II                |
| 最大負荷電流 (合計) | [A]  | 9                 |
| 使用環境条件      |      |                   |
| 使用周囲温度      | [°C] | -25~85            |
| 保護構造        |      | IP 67             |
| 機械的仕様       |      |                   |
| 重量          | [g]  | 54.7              |
| 外装材質        |      | PBT               |
| ロックリング材質    |      | 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ |
| 備考          |      |                   |
| 備考          |      | Pin 4: リーディング     |
| 梱包数         |      | 1 個               |

# E12776



プラグ 芯線接続可能  
SSTGB050ZDSFKPG

電気接続

ネジ端子: ~1.5 mm<sup>2</sup>, ケーブル外被: Ø 6~8 mm, AWG 16

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PBT, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



接続

