


E12248



中間ケーブル

VDOAF030MSS0005H03DOGR030PLS

廃止品 - 参考資料




アプリケーション		
特長	シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性	
シリコンフリー	有	
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 9.6～30
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 67, IP 69K
機械的仕様		
重量	[g]	120.8
外形寸法	[mm]	19 x 10 x 25.5
材質	外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM , 外装: Hytrel G-4774 黒	
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ	
耐摺動屈曲性	有	
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	> 5 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m
備考		
梱包数	1 個	

中間ケーブル

VDOAF030MSS0005H03DOGR030PLS

電気接続 - ソケット


コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm



電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 3.7 mm, 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x バヨネット, ストレート, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm

