


E12332



中間ケーブル

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル
シリコンフリー		有
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 50 / DC < 60
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	612.5
外形寸法	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E12332



中間ケーブル

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

電気接続 - プラグ


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



電気接続

ケーブル: 15 m, PUR, 黒, Ø 5 mm, シールド, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接続



電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm

